


タイロッドシリンダ DNG-2"- -PPV-A

部品番号: 150272

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10
290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付
この製品はFesto USA向けの製品です。



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|---|
| ストローク | 1 ... 2,000 mm |
| ピストン径 | 2" |
| 規格 | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| クッション | PPV : 両側可変エアクッション |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 0.6 ... 12 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 990 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 1,178 N |
| 接続ポート径 | NPT1/4-18 |