



# スピードコントローラ GRLZ-1/4-PK-4-RS-B

部品番号: 151199

FESTO

給気流量制御弁、スィベルジョイント付



## データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	PK-4固定ナット付
エア接続ポート 2	G1/4
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	260 l/min
自由流れの方向時の標準流量	220 ... 260 l/min
使用圧力	0.3 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	370 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	315 ... 370 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	11 Nm
質量	44 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スィベル	亜鉛ダイカスト