


発光パッキング

MV-LD-230

部品番号: 151716

FESTO

MVバルブ用



データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
質量	1.6 g
配線方式	角形 MSV DIN EN 175301-803準拠 デザインB
作動電圧 AC	230 V
サージの強さ	2.5 kV
アース接続	可能
発光シールの消費電力	0.33 W
許容電圧変動	+/- 10 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
汚染度	3
材質 ハウジング	TPE-U(PU)