

ワンタッチティーコネクタ QST3-3/16T-5/32-U


部品番号: 153804

FESTO

回転角度360°、4出力

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|------------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 容器サイズ | 1 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 真空 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 質量 | 16 g |
| 出力数 | 4 |
| 供給配管数 | 1 |
| エア供給ポート | 適用チューブ外径: 3/16" |
| エア排気ポート | 適用チューブ外径: 3/16" 適用チューブ外径: 5/32" |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質 チューブパッキン | NBR |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |