

ワンタッチスリーブ QSH-1/2-3/8-U


部品番号: 153827

FESTO

レデューサ

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品



データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	2 g
接続ポート径	ワンタッチスリーブQS-3/8" ワンタッチスリーブQS-1/2"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT