


# ブランキングプラグ QSC-3/16H-U

部品番号: 153835

FESTO

この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品



## データシート

| 特長           | 値                  |
|--------------|--------------------|
| 取付方向         | 任意                 |
| 容器サイズ        | 1                  |
| 構造           | 押し引きの原理            |
| 使用圧力         | -0.95 ... 10 bar   |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar   |
| 作動流体         | ろ過圧縮空気<br>真空       |
| 耐酸性クラス: CRC  | 1                  |
| 周囲温度         | -10 ... 60 °C      |
| 認証           | Germanischer Lloyd |
| 質量           | 0.5 g              |
| 接続ポート径       | ワンタッチスリーブQS-3/16"  |
| リリースリングの色    | グレー                |
| 材質           | RoHS対応             |
| 材質 ハウジング     | PBT                |