


# 薄形シリンダ

## DMM-10- -P-A-S2


部品番号: 158508

FESTO

スイッチ取付可 クッションなし、取付け姿勢多様。  
 その他のストロークについてはお問い合わせください。標準ストロークは5, 10, 15, 20, 25, 30 mmです。



典型的な表現



## データシート

| 特長                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク               | 1 ... 30 mm                   |
| ピストン径               | 10 mm                         |
| クッション               | P : 固定クッション                   |
| 取付方向                | 任意                            |
| 運転モード               | 複動式                           |
| 構造                  | ピストン<br>ピストンロッド<br>プロファイルチューブ |
| 位置検出                | 近接スイッチ用                       |
| バリエーション             | 貫通ピストンロッド                     |
| 使用圧力                | 1 ... 10 bar                  |
| 作動流体                | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意       | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC        | 2 - 腐食ストレスほぼなし                |
| 周囲温度                | -20 ... 80 °C                 |
| アクチュエータ取付時の締め付けトルク  | 1 Nm +10 %                    |
| 0.6MPa時の理論力         | 40 N                          |
| 0.6MPaで後退時の理論力      | 40 N                          |
| 0.6MPaで前進時の理論力      | 40 N                          |
| 取付方法                | オプション<br>取付穴<br>雌ネジ           |
| 接続ポート径              | M3                            |
| Material cover      | 真鍮                            |
| Material seals      | TPE-U(PU)                     |
| Material housing    | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| Material piston rod | ステンレス                         |