


# ベローズ形真空パッド VASB-15-1/8-SI

部品番号: 158977

FESTO

シールリングは含まれていません  
製造中止予定品、2013年まで注文可能



## データシート

特長	値
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	15 mm
吸着盤の有効径	12 mm
構造	真空ポート上 ベロー ( 1.5巻 ) 形
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-40 ... 200 °C
破壊力: 真空圧の70%	7.9 N
質量	6 g
取付ネジ	G1/8
真空パッド取付	G 1/8
真空接続ポート	G1/8
ショア硬度	60 +/- 5
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	PWIS質を含む
材質 吸着盤	VMQ (シリコン)