


# 接続ケーブル KMP1-02-VI-12-X

部品番号: 158986

FESTO

ケーブルの長さは1~99mまで可能。



典型的な表現

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 300$ V
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 250$ V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
移動式ケーブルの場合周囲温度	5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
配線方式	25ピン プラグソケット
ケーブルの構造	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	13 mm
取付方法	端子台
材質 ハウジング	軽合金ダイカスト
材質 ケーブル皮膜	PE
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 銀メッキ