

# 薄形シリンダ ADVULQ-5/8"- -A-P-A

部品番号: 160591

FESTO



スイッチ取付可

角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品



## データシート

| 特長                | 値                |
|-------------------|------------------|
| ストローク             | 0.04 ... 8 "     |
| ピストン径             | 5/8"             |
| クッション             | P : 固定クッション      |
| 運転モード             | 複動式              |
| ロッドエンド            | 雄ネジ              |
| 回転防止仕様 / ガイド      | 角形ロッド            |
| 使用圧力              | 18.8 ... 145 Psi |
| 作動流体              | ろ過圧縮空気           |
| 耐酸性クラス : CRC      | 2                |
| 周囲温度              | -4 ... 176 °F    |
| 0.6MPaで後退時の理論力    | 90 N             |
| 0.6MPaで前進時の理論力    | 121 N            |
| 0mmストロークでの移動負荷    | 12 g             |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 4 g              |
| 0mmストロークの基本質量     | 89 g             |
| 接続ポート径            | UNF10-32         |
| 使用圧力 ( psi )      | 18.8 ... 145 psi |
| 材質 カバー            | 鍛造アルミ合金          |
| 材質 シール            | TPE-U(PU)<br>NBR |
| 材質 ピストンロッド        | ステンレス            |
| シリンダチューブの材質       | 鍛造アルミ合金          |