

# 多位置シリンダ ADVUP-100- -P-A

部品番号: 161150

FESTO



コンフィグレーションオプション多数、マグネット付、ロッド先端雌ネジ

フランジ金具: FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

2010年まで供給可能



典型的な表現

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	100 mm
可能なシリンダ終端位置ストローク	1 ... 1,000 mm
可能な中間位置ストローク	0 ... 400 mm
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
中間停止位置の最大数	5
各ストロークの合計	2,000 mm
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6: 高温仕様 単動 (スプリングリターン)
使用圧力	0.9 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	4,418 N
0.6MPaで前進時の理論力	4,712 N
取付方法	オプション アクセサリ 雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質 ピストンロッド	ステンレス