


# リミットスイッチ

## QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

部品番号: 164853

FESTO



### データシート

特長	値
規格	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	角形
取付方向	任意
短絡保護	パルス
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
誤極性保護	全ての電気配線に適用
測定原理	誘導形
切換位置表示	なし
使用電圧範囲 ( DC)	10 ... 30 V
絶縁電圧	50 V
最大出力電流	200 mA
出力スイッチ	PNP
サージの強さ	0.5 kV
汚染度	3
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 70 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブル径	8 ... 13 mm
ケーブルコネクタ	M20
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	ステンレス