

# 接続ケーブル KM8-M8-GSGD-2,5

部品番号: 165610

FESTO

入力用、長さ 2.5m、ストレートプラグ、ストレートソケット付



## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( AC)	<= 60 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 75 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
配線方式	ストレート形プラグ/ストレート形エルボ M8x1 / M8x1 3ピン/3ピン
ケーブルの構造	3x0,25
ケーブル長さ	2.5 m
被膜の色	グレー
材質 ケーブル皮膜	PUR