



ORゲート  
OS-1/4-B-CT  
部品番号: 165693

FESTO

2010年まで供給可能



データシート

特長	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
取付方法	取付穴
標準流量	1,170 l/min
使用圧力	1 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質 ハウジング	アルミニウム
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油 ろ過圧縮空気、給油
オリフィス径	6.5 mm
流体温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 3	G1/4
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR