


拡張モジュール

CMGA-E1-DN

部品番号: 1680829

FESTO



データシート

特長	値
論理入力有効範囲	20.4 ... 28.8 V
定格電圧 倫理供給	24 V
許容論理電圧範囲	-15% - 20%
作動電圧 DC	24 V
基準電流 : ロジックサプライ時	≤ 2 A
消費電力 24 V	≤ 2.4 W
エンコーダインタフェース入力、機能	なし
表示	LED
操作部品	DIPスイッチ ロータリスイッチ
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-10 ... 70 °C
質量	110 g
寸法WxLxH	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
取付方法	トップハットレール
取付方向	垂直 自然対流
バス接続	5ピン
フィールドバスカップリング	DeviceNet
フィールドバス最大伝送速度	0.5 Mbit/s
材質	RoHS対応 PWIS質を含む