


電源

SPC200-PWR-AIF

部品番号: 170175

FESTO

電源と軸インターフェイス用。



データシート

特長	値
最高負荷電流補正值	5 A
最高理論電流補正值	4 A
作動電圧 DC	24 V
回路電圧用の電源欠落緩衝	10 ms
残存リップル	2 %
プラグインモジュールの電流降下	100 mA
許容電圧変動	-5 % / +25 %
質量	82 g
電気接続部 作動電圧	端子台 3ピン
電気接続ポート AIF OUT	5ピン
軸連結の特長	2軸 最大16デジタルInput 最大16デジタルOutput
取付スペース	1