


# デジタル I/O SPC200-DIO

部品番号: 170179

FESTO



## データシート

特長	値
ヒューズ保護、出力	電気 最大トリッピング電流：2A アウトプット総数によって
センサ供給電圧のヒューズ保護	電気
応答時間、出力	1.5 ms
デジタル出力数	8
デジタル入力数	10
仕様：出カタイプ	IEC 61131-2 PNP 絶縁
仕様：入カ	IEC 61131-2 PNP 絶縁なし
衝撃解除時間	5 ms
DC出力の作動電圧	24 V
サンササプライ	内部電源から0.5A
入力における電流補正	8 mA
出力あたりの電流キャパシテイ	250 mA
プラグインモジュールの電流降下	50 mA
出力電圧の許容変動率	+/- 25 %
質量	62 g
電気接続部、出力	端子台 10ピン
電気信号の入力側の接続	端子台 12ピン
取付スペース	3まで