



スライドテーブル SLT-25-100-P-A

部品番号: 170580

FESTO

高剛性な精密コロガリガイド



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|-------------------------------|
| ストローク | 100 mm |
| 終端ストローク調整可 | 12 mm |
| ピストン径 | 25 mm |
| ドライブユニットの運転モード | ヨーク |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | コロガリガイド |
| 構造 | ヨーク運動 |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.5 Nm |
| 最大負荷 : F _y | 1,160 N |
| 最大負荷 : F _z | 1,160 N |
| 最大トルク : M _x | 18 Nm |
| 最大トルク : M _y | 18 Nm |
| 最大トルク : M _z | 11 Nm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 495 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 590 N |
| 移動負荷 | 1,516 g |
| 質量 | 3,210 g |
| ポートは2箇所から選択可 | 製品図面参照 |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material piston rod | ステンレス |