


# 軸インターフェース SPC-AIF-SUP-24DC

部品番号: 171182

FESTO

軸インターフェイスストリング付



## データシート

| 特長                              | 値                          |
|---------------------------------|----------------------------|
| 最大電流補正                          | 3 A                        |
| 作動電圧 DC                         | 24 V                       |
| 許容電圧変動                          | -5 % / +25 %               |
| CEマーク                           | EU-EMVガイドライン準拠             |
| 耐連続衝撃性はDIN/IEC 68-2-82に準拠しています。 | 過酷クラス2に準じて検査済み             |
| 保護仕様                            | IP65<br>IEC 90529          |
| DIN/IEC 68 2~6準拠の耐震             | 過酷クラス2に準じて検査済み             |
| 周囲温度                            | 0 ... 50 °C                |
| 質量                              | 150 g                      |
| 負荷電圧接続                          | プラグ<br>丸形<br>M12x1<br>5ピン  |
| 電気接続ポート AIF IN                  | プラグ<br>丸形<br>M9<br>5ピン     |
| 電気接続ポート AIF OUT                 | プラグソケット<br>丸形<br>M9<br>5ピン |
| ケーブル長さ                          | 0.2 m                      |