


薄形シリンダ ADVU-12- -P-A-CT


部品番号: 183352

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。



典型的な表現



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| ストローク | 1 ... 200 mm |
| ピストン径 | 12 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| 使用圧力 | 1.2 ... 10 bar |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.07 J |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 51 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 68 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 8 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 15 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 87 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 2 g |
| 取付方法 | アクセサリ オプション 取付穴 |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 つば付頭ネジ | ステンレス |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | TPE-U(PU) NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | 鍛造アルミ合金 |