


真空パッド VAS-15-1/8-PUR-CT

部品番号: 183512

FESTO

ガスケットOL付
2010年まで供給可能



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|---------------|
| オリフィス径 | 3 mm |
| 真空パッド径 | 15 mm |
| 吸着盤の有効径 | 12 mm |
| 構造 | 真空ポート上 標準形 |
| 作動流体 | 大気 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 破壊力: 真空圧の70% | 7.9 N |
| 取付ネジ | G1/8 |
| 真空パッド取付 | G 1/8 |
| 真空接続ポート | G1/8 |
| ショア硬度 | 62 |
| 材質 ねじ込みピン | ステンレス |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 吸着盤 | TPE-U(PU) |