

# カップリング EAMC-B-15-22-4-9

部品番号: 184262

FESTO

DGE用



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	4 mm 9 mm
サイズ	15
基準長さ	22 mm
取付方向	任意
最高速度	12,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.13 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	1 Nm
質量	6 g
材質	RoHS対応