


分散制御器

DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

部品番号: 188473

FESTO

DLPシリーズ用



データシート

特長	値
取付方法	オプション 取付穴 アクセサリ
屋外仕様	C1: 使用環境の天候からの保護
使用圧力	3 ... 8 bar 6 bar
直流時の運転圧力: AS-I	26.5 ... 31.6 V
直流時の運転圧力: AS-I (補助電源付)	20.4 ... 28.8 V
最大電流補正	180 mA
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	3
相対湿度	5 - 100 % 集光
保護仕様	IP65 組付状態による IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	1,700 g
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質情報 ネジ	鋼 亜鉛メッキ
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)