


ガイド付シリンダ

FEN-40- -

部品番号: 19172

FESTO

廃番予定品、2008年まで供給可



データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	10 ... 500 mm
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
周囲温度	-20 ... 80 °C
送り力	30 N
10mmストロークあたりの加算質量	31 g
0mmストロークの基本質量	2,480 g
取付方法	雌ネジ
材質 ガイドユニット	ステンレス
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理