

# ペローシリンダ EBS-100-105

部品番号: 193795

FESTO

メンテナンスフリー  
スティックスリップ現象無し。  
省スペースで設置可能。

内圧が最小圧力の0.

09MPa以上残っている場合にはストロークは完全に元の状態に  
戻りません (圧力が残っている場合はダイヤフラムに損傷が生じ  
る場合があります)

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
サイズ	100
設定径	115 mm
ストローク	105 mm
拡張時の最高値	200 mm
最大傾斜角	15 deg
最大オフセット	10 mm
最低設定高さ	95 mm
運転モード	単動
使用圧力	0.9 ... 8 bar
作動流体	圧縮エア 圧縮空気、給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-40 ... 70 °C
リセット力	450 N
質量	500 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G3/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 ペローズ	CR