


DUO プラスチックチューブ PU-2-DUO-BS

部品番号: 19581

FESTO

CNおよびCKコネクタ用、特に曲げやすく座屈しない、ポリウレタン製(食品産業に使用不可)

最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|-------------------------------|
| 外径 | 3.2 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 13 mm |
| 内径 | 2.3 mm |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度 | -35 ... 60 °C |
| 認証 | TÜV |
| 長さXm時の質量 | 0.01 kg/m |
| 色 | 青/黒 |
| シヨア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 チューブ | TPE-U(PU) |