


# 接続ケーブル KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

部品番号: 196066

FESTO

ハイスピードバルブ用



## データシート

| 特長            | 値  |
|---------------|--|
| 取付方向          | 任意   |
| 切換位置表示        | LED  |
| 保護仕様          | IP65                                       |
| 周囲温度          | -10 ... 50 °C                              |
| 締付トルク         | 0.25 Nm                                    |
| 質量            | 170 g                                      |
| 配線方式          | 角度付ソケット / ケーブル<br>角形、オープンエンド<br>2ピン / 2ワイヤ |
| ケーブルの構造       | 2x0,25                                     |
| ケーブル径         | 3.4 mm                                     |
| ケーブル長さ        | 10 m                                       |
| アース接続         | 供給不可                                       |
| 取付方法          | 電磁弁上にセンタネジM2で                              |
| 材質            | RoHS対応                                     |
| 材質 ハウジング      | PA   |
| 材質 ケーブル皮膜     | TPE-U(PUR)                                 |
| 材質 (クランプコネクタ) | 銅  |