

プラスチックチューブ PL-4-NT

部品番号: 2236

FESTO

CK、Nコネクタ用(食品製造業界認可)
最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	6.2 mm
流量を損なわない曲げ半径	22.5 mm
内径	4 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 9 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
食品製造業界認可	FDA 2002/72/EG
周囲温度	-30 ... 60 °C
認証	TÜV
長さXm時の質量	0.016 kg/m
色	中間
ショア硬度	D 42 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	PE