

# 丸形シリンダ DSNU-1/2"-P-A-S3

部品番号: 34269

FESTO

DIN ISO規格6432に準拠、多様な取付方法、固定ラバークッション付  
近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。  
この製品はFesto USA向けの製品です。



典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 200 mm
ピストン径	1/2"
規格	ISO 6432
クッション	P: elastische D 唇pfungsringe/-platten beidseitig
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	50.9 N
0.6MPaで前進時の理論力	67.9 N
接続ポート径	M16x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス