



# 接続ケーブル SIM-K-WD-2,5-CDN

部品番号: 525261  
廃番予定品

FESTO

シリンダCDN用

製造中止予定品 (2015年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-104 EN 61984
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	移動チェーン : 500万サイクル、曲げ半径 75 mm Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション
使用電圧範囲 ( AC )	0 ... 60 V
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 60 V
サージの強さ	1.5 kV
40°C時の許容負荷電流	3 A
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による IP69K
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-25 ... 70 °C
配線方式	差込式 エルボ形プラグソケット 3ピン
ケーブル径	4.5 mm
ケーブル長さ	2.5 m
導管定格断面	0.25 mm <sup>2</sup>
色コード、心線絶縁	青 茶色 黒
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
絶縁スリーブの材質	PVC
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)