



近接スイッチ

SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

部品番号: 526676

FESTO

無接点、2線式、タイプ10のセンサ溝付きアクチュエータ用、ケーブル式



データシート

特長	値
デザイン	外周溝用
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	2線式非接触
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	< 0.5 ms
応答時間	> 0.5 ms
最大出力電流	50 mA
接点容量 DC	1.5 W
電圧降下	< 8 V
残存電流	< 1 mA
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル 2芯式
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	2.5 m
材質 ケーブル皮膜	PUR
取付方法	シリンダチューブ上で点滅 外周溝に固定 クリップイン
締付トルク	0.4 Nm
質量	15.4 g
材質ハウジング	PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67