


# ケーブルディストリビュータ ASI-KVT-FKX2-M12

部品番号: 527474

FESTO

ASインタフェース用



## データシート

特長	値
幅	46 mm
高さ	102 mm
長さ	28,5 mm
取付方法	オプション 取付穴 トップハットレール
質量	190 g
フィールドバスインタフェース	Asi : フラットケーブルプラグ 4ピンM12x1ブッシュ、Aコード 負荷電圧 : フラットケーブルプラグ
作動電圧 DC ASインタフェース	26.5 ... 31.6 V
作動電圧 DC ASインタフェース	26.5 V
作動電圧 DC 負荷電圧	20.4 ... 26.4 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
保護仕様	IP65 IEC 90529 組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
材質ハウジング	強化PA
材質シール	PUR
材質カバー	強化PA
相対湿度	5 - 90 % 非凝縮