

測定単位 ASDLP-160-250/270

部品番号: 529094

FESTO

測定ユニットASDLPシリーズはDLPシリンダの溝にクランプして取付けます。このように測定ユニットは既存のシリンダに後付けができます。



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------------|
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ガス防爆 | c T6 |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| 粉塵防爆 | c 80°C |
| 防爆発火等級 | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 最高速度 | 0.05 m/s |
| ストローク | 250 ... 270 mm |
| 構造 | ギア付スピンドル |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 (カバー) | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 (サイドハウジング) | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 (横面) | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 (組付けクランプ) | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 (コネクティングロッド) | ステンレス |
| 材質 (ヘアリングシール) | NBR |
| 材質 (ロッドシール) | TPE-U(PU) |
| 直線運動を回転運動に変換 | 40 ... 120 deg |
| 保護仕様 | IP67 |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 |