



# 分配モジュール MS4-FRM-1/8-Y

部品番号: 529560

FESTO

調整目盛なし圧カスイッチ付、エアの流れ方向：左→右



## データシート

| 特長            | 値                                      |
|---------------|--|
| 取付方向          | 任意                                     |
| 構造            | 分配モジュール                                |
| 使用圧力          | 0 ... 12 bar                           |
| 1->2の標準流量     | 1,800 l/min                            |
| 丈面側の標準流量      | 1,600 l/min                            |
| 底面側の標準流量      | 1,700 l/min                            |
| 作動流体          | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                     |
| 耐酸性クラス : CRC  | 2                                      |
| 保管温度          | -10 ... 60 °C                          |
| 流体温度          | -10 ... 60 °C                          |
| 周囲温度          | -10 ... 60 °C                          |
| 質量            | 405 g                                  |
| エア接続ポート 1     | G1/8                                   |
| エア接続ポート 2     | G1/8                                   |
| エア接続ポート 3     | G1/4                                   |
| エア接続ポート 4     | G1/4                                   |
| 材質            | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応                    |
| 材質 ハウジング      | アルミダイカスト                               |