

フィルタ MS6-LF-1/4-CUM

部品番号: 529627

FESTO

フィルタエレメント5µm、金属製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ：左→右



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 µm |
| ドレン | 手動回転 |
| 構造 | 遠心分離式焼結フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 38 cm ³ |
| ボウルガード | メタルボウルとして内蔵 |
| 使用圧力 | 0 ... 20 bar |
| 標準流量 | 2,000 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス |
| 耐酸性クラス：CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 820 g |
| 取付方法 | オプション ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 2 | G1/4 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 フィルタ | PE |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ボウル | 鍛造アルミ合金 |