


圧カスイッチ SDE1-V1-G2-HQ4-C-PU-M8

部品番号: 529960

FESTO

真空用M8プラグタイプ



データシート

特長	値
圧力測定範囲 最終値	-1 bar
アナログ出力	0 - 10 V
スイッチング機能	切換可
表示タイプ	バックライトLCD
配線方式	4ピン M8x1 プラグ EN 60947-5-2 丸形
保護仕様	IP65
接続ポート径	QS-4
取付方向	任意
短絡保護	パルス
測定装置	差圧 相対圧カ
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
切換機能	フリープログラミング
誤極性保護	全ての電気配線に適用
限界値調整範囲	2 ... 99.8 %
ヒステリシス設定範囲	0 ... 90 %
オプション設定	Teach-In
切換状態表示	LCD
使用電圧範囲 (DC)	15 ... 30 V
最大出力電流	150 mA
出力スイッチ	PNP
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	2
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
質量	70 g
圧力測定範囲 初期値	0 bar
精度 : FS	2 %
スイッチングポイント再現性	0.3 %
誤作動対策	PIN-Code
取付方法	トップハットレール
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA 強化POM