


接続ケーブル KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

部品番号: 530942

FESTO

ZB(M1H)の接続ポートパターンを ZC (M1BH)へ適合用



データシート

特長	値
取付方向	任意
補助機能	保持電流低下
切換位置表示	LED
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
締付トルク	0.25 Nm
質量	18 g
配線方式	エルボ形ソケット/エルボ形プラグ 角型/角型 2ピン/2ピン
ケーブルの構造	2x0,25
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル長さ	0.2 m
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2で
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)
材質 (クランプコネクタ)	銅