

# ボールバルブ VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR

部品番号: 534316

FESTO

耐腐食、酸性



## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1 1/4
フランジ金具の取付穴パターン	F04 F05
内径	32 mm
DN: 呼び径	32
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	28 Nm
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-10 ... 180 °C
Kv値	105 m3/h
材質 ハウジング	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
材質 シール	FPM PTFE
材質: グローブ	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
軸の材質	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	1,900 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	3