

# バルブターミナル


## CPA10-ASI-VI

部品番号: 535847

FESTO

Type 12, バルブ幅10mm

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



典型的な表現

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
標準流量	300 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
配線	AS-Interface
バルブ位置	8
最大圧カゾーン数	4
周囲温度	-5 ... 50 °C
幅	10 mm
保護仕様	IP65
スクリーンサイズ	10 mm
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	12
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	モジュラ及び拡張可能
切換位置表示	LED
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動電圧 DC	24 V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-5 ... 50 °C