



솔레노이드 밸브 MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Part Number(&P): 117429

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.
이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력	3 ... 10 bar
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활 진공
파일럿 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 11	G1/4
재질 사항	PWIS 물질 함유