

압력 게이지 MA-40-16-1/8-EN

Part Number(&P): 162836

FESTO

표시 단위 bar 및 psi.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
표시 범위 [bar]	0 ... 16 bar
표준에 따름	EN 837-1
압력 게이지의 공칭 사이즈	40
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	중성 액체 중성 가스 산소 안됨 아세틸 안됨
작동 압력	0 ... 16 bar
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	2,5
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	R1/8
매체에 접속되는 재질	황동
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동
하우징에 대한 재질 정보	PBT
표시창에 대한 재질 정보	PS
하우징 색상	흑색
제품 중량	60 g