


Quick 커플링 소켓 KDS6-CK-13

Part Number: 531654
단종 예정 제품

FESTO

자체-차단, ISO 4414에 따른 안전 커플링용
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	10 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.5 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,697 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	BIA TÜV
제품 중량	121 g
공압 연결구, 포트 1	CK-13
재질 사항	RoHS 에 승인