



Amortizatorius YSR-32-60

Gaminio numeris: 10871

FESTO

Valdomi, keičiami



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 32 |
| Eiga | 60 mm |
| Dempferiavimas | reguliuojamas kieta charakteristika |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Maksimalus smūginis greitis | 3 m/s |
| Trumpas numetimo laikas | 0,4 s |
| Ilgas numetimo laikas | 1 s |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stūmimo veiksmas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 60 mm |
| Maks. stabdymo jėga | 6.400 N |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eigą | 380 J |
| Maksimalus energijos suvartojimas per valandą | 438.000 J |
| Maksimali liekamoji energija | 2 J |
| Numetimo jėga | 35 N |
| Produkto svoris | 1.600 g |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Plienas Galvanizuota |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas |