


Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Gaminio numeris: 117429

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Valdymo slėgis	3 ... 10 bar
Darbinė terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas Vakuumas
Valdymo terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinė jungtis, 11	G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų