


Kabelis KVIA-MPPE-5

Gaminio numeris: 163882

FESTO

proporciniam skirstytuvams



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	352 g
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas / pasuktas lizdas
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	1 A
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio skersmuo	8 mm
Kabelio struktūra	6x0,25
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronzinis Sidabruota ir auksuota