

L greita jungtis LCKN-1/4-PK-6

Gaminio numeris: 165001

FESTO

Pasukamas 360° kampu, su sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 4,6 mm |
| Sandinimo tipas ant varžto | Sandinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,9 ... 16 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle |
| Informacija apie tvirtinimą | Cinkuota |