

# Daugiakaitė lizdo jungtis IMP1-SD-72-36

Gaminio numeris: 18320

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	22 ... 32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	10 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkto svoris	550 g
Gnybto skerspjūvis	1,75 mm <sup>2</sup>
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 72-galvučių
Kabelio prijungimas	SW50
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Plastinis Slegiant gautas šviesus lydinys
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Sidabruota