


# Atbulinis vožtuvas HBM-1/16-QS-1/8-U

Gaminio numeris: 190945

FESTO

Srauto greitis iš QD jungties į vidinį sriegį  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Šis tipas tinkamas vakuumui.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrijžtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/16-27
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Produkto svoris	13 g