


Kreipiančiosios FEN-50- -

Gaminio numeris: 19173

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Paprasto guolio kreipiančioji
Konstrucija	Kreipiančioji
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	50 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	47 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	4.190 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija apie kreipiančiąsias	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas