


Kreipiančiosios FEN-80- -

Gaminio numeris: 19175

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Paprasto guolio kreipiančioji
Konstrucija	Kreipiančioji
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	70 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	70 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	10.720 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija apie kreipiančiąsias	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas